

**Taladro-atornillador de impacto con batería, Tipo: GSB1235****Datos de pedido**

Número de pedido	070104 GSB1235
GTIN	4059952513966
Clase de artículo	03B

**Descripción****Ejecución:**

**Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch** para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.

- **La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.**
- **La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.**
- **Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.**
- **Presilla práctica para el cinturón (no 070104).**
- **Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.**
- **Portabrocas de sujeción rápida.**

Atornillador de batería robusto y manejable con un peso de solo **1 kg**.

**Suministro:**

Incluye 2 baterías de iones de litio, cargador y bolsa de transporte.

**Nota:**

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 y 073866.

**Descripción técnica**

Tensión de batería	12 V
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 460 min <sup>-1</sup>
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 12 V
Ø máximo de taladrado espiral en madera	32 mm

Gama de sujeción del mandril	1 - 10 mm
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	10 mm
Velocidad de giro máxima 2. <sup>a</sup> marcha	1750 min <sup>-1</sup>
Tipo batería	Ion de litio
Empleo típico	Medium
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Capacidad de la batería	3 Ah
Suministro de energía	a batería
Cantidad de baterías contenidas	2
Quality Dress	GSB 12V-35
Par de giro máximo blando	20 Nm
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Par de giro máximo duro	35 Nm
Peso	1 kg
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor	10,5 m/s <sup>2</sup>
Tipo de producto	Atornillador de impacto

## Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B12 V	073855 B12
Cargador de batería Tipo GAL1240	073866 GAL1240