

**TMSERROR, Tipo: GBH18V45C****Datos de pedido**

Número de pedido	075515 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Clase de artículo	03B

**Descripción****Ejecución:**

**Martillo perforador con batería de 18 V con portaherramientas SDS-plus y motor sin escobillas.**

- **Acoplamiento de sobrecarga para proteger a los usuarios y a la máquina.**
- **Giro a derecha / izquierda.**
- **Extremadamente robusto: La Electronic Motor Protection apaga el motor en caso de sobrecarga; completamente operativo incluso después de un ensayo de caída de 2 m sobre hormigón.**
- **Productos con cables más ligeros que otros productos conectados por cable gracias a la gama de accionamiento de alta optimización; también con ProCORE18 V 12.0 Ah.**
- **Trabajo cómodo gracias al botón Lock-on para trabajos continuos de cincelado.**
- **Máximo rendimiento gracias a la tecnología BITURBO.**
- **Resultados de trabajo precisos gracias al ajuste de la velocidad para número de revoluciones variables.**
- **Visibilidad mejorada gracias a la luz de trabajo LED.**
- **Kick Back Control para reducir el peligro debido a las reacciones repentinas de la herramienta.**
- **Equipado con arranque suave, ASC y EPC para la mejor protección del usuario.**
- **Trabajo flexible gracias al ajuste individual según la aplicación a través de la aplicación Bosch My Tools.**

**Suministro:**

Incluye mango adicional, módulo de conectividad, paño para máquinas y maleta para artesanos.

**Nota:**

Encontrará brocas de percusión HM adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

## Descripción técnica

Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	45 mm
Peso	8 kg
Energía de percusión	12,5 J
Tensión de batería	18 V
Portaherramientas forma	SDS Max
Tipo batería	Ion de litio
Número máximo de golpes	2760 min <sup>-1</sup>
Quality Dress	GBH 18V-45 C
Embalaje	Maleta de transporte
Suministro de energía	a batería
Cantidad de baterías contenidas	2
Mango	SDS Max
Tipo de producto	Martillo perforador

## Accesorios

Juego de inicio batería ProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073865 C18
Cargador de batería Tipo GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Batería de iones de litio ProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073857 C18
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV
Cargador de batería Tipo GAL18160C	073866 GAL18160C