

**HOLEX****Par de guantes Pro Cut D, Talla de los guantes: 9****Datos de pedido**

Número de pedido	094602 9
GTIN	4062406572150
Clase de artículo	02H

**Descripción****Ejecución:**

HOLEX Pro Cut D. Guantes protectores frente a cortes de punto sin costura, para actividades precisas y universales y protección frente a peligros de corte elevados. Con recubrimiento de espuma de PU-nitrilo y un ajuste y sensibilidad dactilar excelentes. Con flexión de los pulgares reforzada para una vida útil más larga. Ideal para el uso en entornos de trabajo secos y aceitosos.

**Tecnología de punto 18-Gauge.****Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
Talla de guante	9
Contenido	12

Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Articulación del pulgar reforzada
Tecnología de punto	18G
Secar	Secar con aire
EN 388	4X43D
Material de base	HPPE
Recubrimiento	water based PU/nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	negro / gris
Longitud	255 mm
Aplicación	reutilizable
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Clase de protección frente a cortes	D
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes