



Martillo perforador, Tipo: GBH221



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 075510 GBH221 |
| GTIN | 4059952569635 |
| Clase de artículo | 03B |

Descripción

Ejecución:

Robustos martillos perforadores con **portaherramientas SDS-plus** y elevado avance de la perforación.

- **Acoplamiento de sobrecarga para proteger a los usuarios y a la máquina.**
- **Regulación en continuo de la velocidad de giro para un inicio de taladrado limpio.**
- **Múltiples posibilidades de aplicación gracias a la función de cincel (detención del giro).**
- **Giro a la derecha/izquierda para soltar brocas bloqueadas.**

Suministro:

Incluye empuñadura adicional, paño para máquina. Incluye tope de profundidad 210 mm y maleta de transporte.

Nota:

Encontrará brocas de percusión HM adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

| | |
|---|-----------|
| Ø máximo de taladrado espiral en hormigón | 20 mm |
| Suministro de energía | con pilas |
| Portaherramientas forma | SDS-Plus |

| | |
|---|-----------------------|
| Consumo de potencia | 650 W |
| Mango | SDS Plus |
| Energía de percusión | 2 J |
| Ø máximo de taladrado espiral en madera | 30 mm |
| Peso | 2,3 kg |
| Ø máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm |
| Embalaje | Maleta de transporte |
| Quality Dress | GBH 2-21 D |
| Vibraciones máximas según EN | 13,5 m/s ² |
| Tipo de producto | Martillo perforador |