

**Taladro percutor sin batería, cargador, Tipo: GSB1855****Datos de pedido**

Número de pedido	070113 GSB1855
GTIN	4059952509402
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.

- **La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.**
- **La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.**
- **Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.**
- **Presilla práctica para el cinturón (no 070104).**
- **Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.**
- **Portabrocas de sujeción rápida.**

Con **motor EC sin escobillas.**

KickBackControl con desconexión automática en caso de bloqueo, así como un acoplamiento de precisión único en su género. Forma constructiva compacta, longitud de cabeza muy corta (solo 184 mm) para un manejo perfecto (tam. GSB1890C), por lo que es óptimo para trabajar en espacios estrechos. Compatible con Connectivity-Modul.

Suministro:

Sin batería, sin cargador y con L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 y 073866.

Descripción técnica

Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
--	-------

Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Quality Dress	GSB 18V-55
Tipo batería	Ion de litio
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Suministro de energía	a batería
Empleo típico	Medium
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor	1,5 m/s ²
Ø máximo de taladrado espiral en madera	35 mm
Capacidad de la batería	4 Ah
Cantidad de baterías contenidas	0
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	1800 min ⁻¹
Tensión de batería	18 V
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	0 - 460 min ⁻¹
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Par de giro máximo duro	55 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	13 mm
Peso	1,1 kg
Par de giro máximo blando	28 Nm
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor	11 m/s ²
Tipo de producto	Atornillador de impacto