



## Lijadora angular de batería GWS, Tipo: 18V15C



### Datos de pedido

Número de pedido	077120 18V15C
GTIN	3165140964555
Clase de artículo	03C

### Descripción

#### Ejecución:

- **Gracias a la nueva tecnología BITURBO, corte y eliminación de metales un 50 % más rápidos. Equivale a la potencia de una lijadora angular conectada por cable.**
- **Mayor seguridad gracias al sistema de frenado inteligente, arranque suave, KickBack Control y Drop Control.**
- **Ajuste de niveles de velocidad individuales con interfaz de usuario y conectividad Bluetooth.**
- **Posibilidad de reequipamiento del módulo de conectividad.**

#### Suministro:

Sin batería ni cargador, incluye caperuza protectora, brida de montaje, tuerca de apriete, mango adicional.

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.º 073854 y n.º 073866.  
Encontrará baterías ProCORE 18 V adecuadas y juegos de inicio en n.º 073857 tam. C18 y n.º 073865 tam. C18.

### Descripción técnica

Profundidad de corte máxima	34 mm
Suministro de energía	a batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tensión de batería	18 V
Ø máximo de muela	125 mm

Arranque suave	no
Quality Dress	GWS 18V-15 C
Tipo batería	Ion de litio
Protección contra sobrecargas	sí
Parada kick back	sí
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Vibraciones máximas según EN	4 m/s <sup>2</sup>
Peso sin batería	2,2 kg
Cantidad de baterías contenidas	0
Bloqueo contra re arranque	sí
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Conexión de hombre muerto	no
Peso	2,2 kg
Velocidad de giro máxima	9800 min <sup>-1</sup>
Conexión de app	OneKey
Tipo de producto	Lijadoras angulares

## Accesorios

Juego de inicio batería ProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073865 C18
Batería de iones de litio ProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073857 C18