



Lijadora angular GWX sin batería, Tipo: 18V15SC



Datos de pedido

Número de pedido	077011 18V15SC
GTIN	3165140964562
Clase de artículo	03C

Descripción

Ejecución:

- **Simple y rápido:** Cambio sencillo de los accesorios de la lijadora angular sin piezas que puedan perderse ni herramientas adicionales.
- **Ya no se requiere ninguna llave adicional.**
- **Completo:** amplia selección de lijadoras angulares y accesorios con plena compatibilidad con modelos anteriores.
- **Máxima comodidad** gracias al cambio rápido de accesorios completamente sin herramientas.
- **Fiable:** el innovador sistema X-LOCK impide el montaje incorrecto de accesorios con un sentido de giro definido. Máxima protección del usuario gracias a la señal acústica en caso de montaje correcto.
- **¡Trabajo limpio sin molestos arañazos!** Huellas de rectificado menores y menos marcadas en lijadoras angulares X-Lock.

Lijadora angular de batería con tecnología BITURBO Brushless con X-Lock.

- **Con la misma potencia que un aparato conectado por cable que tenga entre 1000 y 1800 vatios.**
- **Proporciona un corte más rápido y una mayor eliminación de metal que con las amoladoras de batería convencionales.**
- **Mayor seguridad** gracias al sistema de frenado inteligente, Kickback Control y Drop Control.
- **Selección de niveles de velocidad individuales equipada con interfaz de usuario y Bluetooth Connectivity.**

Suministro:

Sin baterías ni cargador. Incluida empuñadura adicional de control de vibraciones, cubierta protectora, L-BOXX 136.

Nota:

Encontrará baterías ProCORE 18 V adecuadas y juegos de inicio en n.º 073857 tam. C18 y n.º 073865 tam. C18

Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Cantidad de baterías contenidas	0
Portaherramientas	Sistema X-LOCK
Ø máximo de muela	125 mm
Peso	2 kg
Parada kick back	sí
Suministro de energía	a batería
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo batería	Ion de litio
Quality Dress	GWX 18V-15 SC
Bloqueo contra re arranque	sí
Intervalo de revoluciones	3400 - 9800 min ⁻¹
Tensión de batería	18 V
Particularidad	BITURO; Kickback Control; Drop Control
Serie	Sistema X-LOCK
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Cargador de batería Tipo GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Cargador de batería Tipo GAL18160C	073866 GAL18160C
Juego de inicio bateríaProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073865 C18
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV

Batería de iones de litioProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V

073857 C18