

Mitutoyo**Reloj comparador, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 10/58Bmm**

Datos de pedido

Número de pedido	432051 10/58B
GTIN	4946368841915
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Reloj de precisión con carcasa metálica, vástago de fijación de Ø 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de agujas a través del anillo exterior. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Calibración	C1
Norma	DIN 878
Valor de división de escala	0,01 mm
Ojal en panel posterior de reloj comparador	sí
Fuerza de medición	0,4 - 1,4 N
Lectura por vuelta de indicador	1 mm

Ø de carcasa	58 mm
Lectura	1/100 mm
Capacidad de medición	10 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	13 µm
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10
Calibración DAkksReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

Accesorios

Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Punta basculante	434912
Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Panel posterior magnético para relojes comparadores para Ø de carcasa 58 mm	434836 58
	434920 80

Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm

Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 25 mm

434917 25

Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 50 mm

434917 50

Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 50 mm

434918 50

Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 25 mm

434918 25

Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm

434920 100

Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm

434920 40

Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm

434920 10