

**Mitutoyo****Reloj comparador fino con protección contra golpes, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 5/58mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	433405 5/58
GTIN	4946368842103
Clase de artículo	44A

## Descripción

### Ejecución:

Carcasa de latón estable, de cromado mate; cristal de reloj irrompible.

Vástago de sujeción Ø 8 mm h6, templado y rectificado.

Ejecución de alta precisión.

Los puntos más importantes del aparato de medición están **apoyados sobre cojinetes de piedra dura**.

Aguja central para **lectura de 1/1000 mm**.

Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.

Presión de medición casi constante en todo el campo de medición.

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006.

### Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

## Descripción técnica

Capacidad de medición	5 mm
Ø de carcasa	58 mm

Norma	Norma de fábrica
Calibración	C2
Lectura por vuelta de indicador	0,2 mm
Fuerza de medición	0,4 - 1,5 N
Valor de división de escala	0,001 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	10 $\mu$ m
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Reloj comparador

### Servicios

Calibración Reloj comparador analógico 0,001 Capacidad de medición máx. 5 mm	023020 5
Calibración DAkkS Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

### Accesorios

Cristal para reloj comparador Tipo 58	432010 58
Panel posterior magnético para relojes comparadores para $\varnothing$ de carcasa 58 mm	434836 58