

AEG

Atornillador de impacto, Tipo: BSS1812



Datos de pedido

Número de pedido	074016 BSS1812
GTIN	4058546339258
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Potente llave de impacto con batería de 18 V con portaherramientas cuadrado de 1/2 pulgadas.

- **Iluminación LED de la zona de trabajo.**
- **Mango con revestimiento Softgrip.**
- **Gancho para el cinturón.**

Suministro:

Sin batería ni cargador, en caja.

Nota:

Encontrará una batería de recambio adecuada en el n.º 073846– 073848. Juegos de inicio de batería en el n.º 073844.

Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado exterior
Suministro de energía	Con batería
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul

Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Frecuencia de impactos 1er nivel	0 - 2800 min ⁻¹
Par de giro máximo 1er escalón	280 Nm
Quality Dress	BSS 18S12BL
Frecuencia de impactos 2º nivel	0 - 3800 min ⁻¹
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	AEG tipo B 18 V
Empleo típico	Strong
Tipo de producto	Atornillador de impacto