



Lijadoras angulares Batería, Tipo: M18FSAGV



Datos de pedido

Número de pedido	077105 M18FSAGV
GTIN	4058546360566
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular de batería 115 mm con motor POWERSTATE™ (sin escobillas) para las aplicaciones más duras. El sistema electrónico REDLINK PLUS™ ofrece una protección contra sobrecarga progresiva, digital, para la máquina y la batería, y mantiene constante la potencia bajo carga. Con interruptor de hombre muerto.

Suministro:

Sin batería, sin cargador. Incluye caja.

Nota:

Encontrará un surtido de iniciación adecuado a partir del n.º 073826.

Descripción técnica

Ø máximo de muela	115 mm
Bloqueo contra re arranque	sí
Suministro de energía	a batería
Conexión de hombre muerto	sí
Cantidad de baterías contenidas	0
Vibraciones máximas según EN	2,1 m/s ²
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Intervalo de revoluciones	8500 min ⁻¹

Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Tensión de batería	18 V
Tipo batería	Ion de litio
Protección contra sobrecargas	sí
Quality Dress	M18 FSAGV115XPDB-0
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Profundidad de corte máxima	28 mm
Peso	2,7 kg
Tipo de producto	Lijadoras angulares