



## Lijadoras angulares batería, Tipo: M18FSAGDB



### Datos de pedido

Número de pedido	077140 M18FSAGDB
GTIN	4058546346263
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

Lijadora angular de batería Milwaukee FUEL™ 18 V / 5,0 Ah:

- **motor sin escobillas de larga duración, bloqueo de husillo, ajuste rápido de la cubierta protectora.**
- **Sistema de cambio rápido integrado FIXTEC para el cambio de disco sin herramientas.**

#### Suministro:

Incluye cargador, caperuza protectora, 2 rejillas protectoras contra el polvo, juego de sujeción, mango antivibratorio, caja HD.

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio y accesorios adecuados a partir del n.º 073809 y el n.º 073840.

### Descripción técnica

Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Profundidad de corte máxima	33 mm
Vibraciones máximas según EN	3,4 m/s <sup>2</sup>
Capacidad de la batería	5 Ah
Protección contra sobrecargas	sí
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2

Tensión de batería	18 V
Bloqueo contra re arranque	sí
Parada kick back	no
Suministro de energía	a batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V
Velocidad de giro máxima	8500 min <sup>-1</sup>
Arranque suave	sí
Ø máximo de muela	125 mm
Peso	2,7 kg
Quality Dress	M18FSAGDB
Conexión de hombre muerto	sí
Serie	FUEL
Tipo de producto	Lijadoras angulares