



Martillo perforador de batería Sin batería, cargador y maletín, Tipo: M18FHPX



Datos de pedido

Número de pedido	075532 M18FHPX
GTIN	4058546346881
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

- Robustos martillos perforadores con mecanismo neumático de percusión de martillo
- Asiento para brocas SDS-Plus.
- Caja de engranajes metálica de alta resistencia.
- Giro a la derecha / izquierda, parada de percusión y regulación electrónica de la velocidad.
- Sistema de cambio rápido de herramientas FIXTEC para cambiar sin herramientas entre el asiento SDS-Plus y el portabrocas metálico de sujeción rápida.
- Detención de giro para trabajos de cincelado sencillos.
- Acoplamiento de seguridad que protege al usuario y la máquina en caso de bloqueo de la broca.
- Sistema antivibración AVS.

Suministro:

Versión cero sin batería, cargador ni maletín.

Nota:

Encontrará brocas de percusión adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073808 y n.º 073840.

Descripción técnica

Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	30 mm
---	-------

Quality Dress	M18ONE FPHX
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Tensión de batería	18 V
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Mango	SDS Plus
Energía de percusión	4,2 J
Vibraciones máximas según EN	8,6 m/s ²
Cantidad de baterías contenidas	0
Ø máximo de taladrado espiral en madera	30 mm
Número máximo de golpes	4600 min ⁻¹
Peso	5,2 kg
Intervalo de revoluciones	0 - 800 min ⁻¹
Portaherramientas forma	SDS-Plus
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Tipo de producto	Martillo perforador

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218SC	073840 M1218SC
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Juego de inicio batería Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
Cargador de batería Tipo M1418C6	073840 M1418C6