



Martillo perforador de batería, Tipo: M18FHX



Datos de pedido

Número de pedido	075530 M18FHX
GTIN	4058546346973
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

- **Robustos martillos perforadores con mecanismo neumático de percusión de martillo**
- **Caja de engranajes metálica de alta resistencia.**
- **Giro a la derecha / izquierda, parada de percusión y regulación electrónica de la velocidad.**

Martillo perforador de iones de litio Red de 18 V/5,0 Ah con motor POWERSTATE™ EC sin escobillas, optimizado para perforaciones en hormigón y mampostería. Sistema electrónico Redlink - Plus™ – Protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, el motor y el engranaje.

- **Sistema de cambio rápido de herramientas FIXTEC para cambiar sin herramientas entre el asiento SDS-Plus y el portabrocas metálico de sujeción rápida.**
- **Detención de giro para trabajos de cincelado sencillos.**
- **Acoplamiento de seguridad que protege al usuario y la máquina en caso de bloqueo de la broca.**
- **Sistema antivibración AVS.**

Suministro:

Incluye adaptador FIXTEC SDS-Plus, portabrocas de sujeción rápida 1,5 - 13 mm, empuñadura adicional con tope de profundidad, cargador rápido, 2 baterías de 18 V, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará brocas de percusión adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073808 y n.º 073840.

Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Vibraciones máximas según EN	8,9 m/s ²
Mango	SDS Plus
Intervalo de revoluciones	0 - 1330 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	26 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Energía de percusión	2,5 J
Ø máximo de taladrado espiral en madera	28 mm
Quality Dress	M18ONEFHX-552X
Tensión de batería	18 V
Número máximo de golpes	4800 min ⁻¹
Capacidad de la batería	5,5 Ah
Cantidad de baterías contenidas	2
Portaherramientas forma	SDS-Plus
Suministro de energía	a batería
Peso	4,5 kg
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Tipo batería	Ion de litio
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Tipo de producto	Martillo perforador

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218SC	073840 M1218SC
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Juego de inicio batería Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC

Cargador de batería Tipo M1418C6

073840 M1418C6