

**Garant****Fresa mango cilíndrico HSS-Co8, Sin revestimiento, Ø k10 DC: 2,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	191500 2,5
GTIN	4045197102768
Clase de artículo	11W

**Descripción****Ejecución:**Fresa de varios filos. **Destalonado excéntrico.**

Corte al centro para inmersión.

**Descripción técnica**

Ø de corte $D_c$	2,5 mm
Número de dientes Z	4
Avance $f_z$ para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,003 mm
Ø de mango $D_s$	6 mm
Longitud total L	52 mm
Longitud de filo $L_c$	8 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Mango	DIN 1835 B con h6
Tolerancia Ø nominal	k10
Ángulo de hélice	30-40 grados
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B

Tipo	N
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa angular

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	83 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	30 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	25 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	25 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	23 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	55 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		