

Garant EASYFIX

**Soporte para rollos de cable Easyfix, Ø 6 mm, Tipo: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	955801 1
GTIN	4062406573591
Clase de artículo	91F

**Descripción****Ejecución:**

Soporte para rollos de cable de plástico con inserto de aluminio (tam. 3 y 5), estribo de alambre Ø 6 mm con freno de cable, que evita que los cables se desenrollen sin freno. El estribo de alambre se puede regular en profundidad. El eje de aluminio Ø 12 mm se encaja por arriba en el soporte de plástico, lo cual facilita la sustitución de los rollos de cable. Diámetro máximo de los rollos de cable: 200 mm.

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado. Con 1 freno de cable.

**Idóneo para:**

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

**Suministro:**

Todas las placas base correspondientes.

**Descripción técnica**

Profundidad útil	200 mm
Ø de alambre de acero	6 mm
Anchura útil	56 mm

Serie	Easyfix
Profundidad	217 mm
Anchura	82 mm
Altura	185 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 6 mm
Tipo de producto	Soporte para ruedas