

**Garant**

**Abanico lijador Fieltro (ZA) en forma de rollo, medio, Ø del cabezal x ancho de cabezal: 80X50mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	554940 80X50
GTIN	4062406573720
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

Fieltro de estructura fina especialmente resistente, con corindón de circonio (ZA). **Ideal para el mecanizado de acero inoxidable.** Ø mango 6 mm.

**Aplicación:**

Especialmente recomendadas para el rectificado de contornos.

**Descripción técnica**

Velocidad de giro máxima	7000 min <sup>-1</sup>
Ø del cabezal	80 mm
N.º revoluciones recomend.	4000 min <sup>-1</sup>
Anchura de cabeza	50 mm
Ø de mango	6 mm
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Comparación de granulado	180

Grado de finura	medio
Atributo del nombre de producto	medio
Tipo de producto	Abanico lijador

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		