



Soporte con depósito "Insider" con puntas de 1/4 pulgada con imán, Longitud de cuchilla cortante: 15mm



Datos de pedido

Número de pedido	676661 15
GTIN	7610733286171
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango "Multicraft" y **depósito deslizante con bloqueo final**, incluidas puntas C 6,3. Asiento con potente imán permanente.

Mango "Insider" y **cargador deslizante con bloqueo final**. Asiento con potente imán permanente.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

Contenido:

1 punta de cada uno:

para ranura n.º 675300 tam. 4; 5,5; 6.

para Phillips n.º 675281 tam. 1/25; 2/25.

para Torx® interior n.º 675295 tam. TX10; TX15; TX20.

Descripción técnica

Longitud total	120 mm
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Dentado múltiple
Quality Dress	Insider
Asiento para puntas	D 6,3
Caperuza giratoria	no

con mango de carraca	no
con mango telescópico	no
incl. puntas	sí
Depósito de puntas integrado	sí
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX15	675295 TX15
Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 4 mm	675300 4
Punta de precisión para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675281 2/25
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX10	675295 TX10
Punta de precisión para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675281 1/25
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX20	675295 TX20
Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 5,5 mm	675300 5,5
Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 6 mm	675300 6