



Remachadora para remaches ciegos con batería M18ONEFPRT-202X, Tipo: M18ONEFPRT



Datos de pedido

Número de pedido	770460 M18ONEFPRT
GTIN	4058546347956
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Aparato inalámbrico para uso flexible.

Ventaja:

- **Iluminación por luz LED de la zona de trabajo.**
- **Clip para cinturón integrado.**

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio n.º 073827 tam. MB18 y cargador en maletín de plástico, boquillas 4,8; 6,0; 6,4 y 7,0 mm.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073816, 073827, 073839 y 073840. Una versión sin batería y sin cargador se encuentra bajo el n.º 770460 tam. ONEFPRT-0.

Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
Peso incluida batería	2,5 kg

Cantidad de baterías contenidas	2
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta	6,4 mm
Carrera de aparato	30 mm
Peso sin batería	2,1 kg
Capacidad de la batería	2 Ah
Fuerza de remachado	20000 N
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos

Accesorios

Sistema de iones de litio M18B2 Tipo de batería MB18	073827 MB18
--	-------------