



Remachadora para remaches ciegos con batería M18ONEFPRT-202X, Tipo: ONEFPRT-0



Datos de pedido

Número de pedido	770460 ONEFPRT-0
GTIN	4058546347949
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Aparato inalámbrico para uso flexible.

Ventaja:

- Iluminación por luz LED de la zona de trabajo.
- Clip para cinturón integrado.

Suministro:

Remachadora para remaches ciegos con batería ONEFPRT sin batería ni accesorios.

Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
Fuerza de remachado	20000 N
Peso sin batería	2,1 kg
Cantidad de baterías contenidas	0
Suministro de energía	a batería

Carrera de aparato	30 mm
Tipo batería	Ion de litio
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta	6,4 mm
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos