



## Broca de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3), Ø de broca: 5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	787001 5
GTIN	4058546287214
Clase de artículo	76G

### Descripción

#### Ejecución:

Placa de metal duro **con filos afilados finamente y ángulo de cuña polivalente. Gracias al rectificado de centrado** se logra un taladrado previo preciso incluso en las superficies duras. Vástago de acero especial bonificado.

#### Aplicación:

Para taladrado de materiales diversos, incluso en una sola operación:

- **Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.**
- **Losas, cerámica, mármol, vidrio.**
- **Hierro armado en hormigón.**

#### Nota:

- **Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!**
- **Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de pila que con brocas percutoras.**

### Descripción técnica

Longitud de espiral	50 mm
Ø de broca	5 mm
Longitud total	100 mm
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado de percusión
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Tipo de producto	Broca de aplicación múltiple

