

**Remachadora para remaches ciegos con batería AccuBird® Pro, Tipo: CAS****Datos de pedido**

Número de pedido	770504 CAS
GTIN	4007081102438
Clase de artículo	74A

**Descripción****Ejecución:**

Aparato inalámbrico para uso flexible.

**Ventaja:**

Velocidad de trabajo elevada y potencia superior; el mando electrónico garantiza una seguridad de funcionamiento óptima.

**Suministro:**

Incluye batería deslizante de iones de litio n.º 770524 y cargador n.º 770528 tam. AS **en L-BOXX**.  
Boquillas 17 / 20; 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29; 17 / 32; 17 / 36 y 17 / 40.

**Descripción técnica**

Capacidad de la batería	2 Ah
Suministro de energía	a batería
Carrera de aparato	25 mm
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta	6 mm
Cantidad de baterías contenidas	1

Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	18 V
Peso incluida batería	2,1 kg
Fuerza de remachado	13000 N
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos

---

## Accesorios

Cargador Tipo CAS	770528 CAS
Batería de cambio rápido de iones de litio CAS Capacidad 2,0 Ah	770524 2,0