



Remachadora de tuercas remachables ciegas con batería FireBird® Pro, Tipo: CAS



Datos de pedido

Número de pedido	770530 CAS
GTIN	4007081102513
Clase de artículo	74A

Descripción

Ejecución:

Aparato inalámbrico para tuercas remachables hasta M10 aluminio, M8 acero y M6 acero fino.

Ventaja:

Muy potente, rendimiento elevado por cada carga de batería. Retorcimiento fácil y seguro de tuercas remachables. Mando electrónico de la carrera de ajuste empleada. Sistema de cambio rápido para espigas de rosca.

Suministro:

Incluye 1 espiga de rosca y boquilla de cada tam. M4, M5 y M6, 1 llave de hexágono interior, 1 llave de dos bocas SW 24x27, batería deslizante de iones de litio n.º 770524 y cargador n.º 770528 tam. CAS **en L-BOXX**.

Descripción técnica

Cantidad de baterías contenidas	1
Capacidad de la batería	2 Ah
Fuerza de remachado	15000 N

Suministro de energía	a batería
Tensión de batería	18 V
Peso incluida batería	2,4 kg
Tipo batería	Ion de litio
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos

Accesorios

Batería de cambio rápido de iones de litio CAS Capacidad 2,0 Ah	770524 2,0
Cargador Tipo CAS	770528 CAS