

Garant**Par de guantes MASTER FIT OIL+, Talla de los guantes: 12****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 094308 12 |
| GTIN | 4062406574048 |
| Clase de artículo | 01H |

Descripción**Ejecución:**

Guante multiuso con **tecnología de punto 18 Gauge** y recubrimiento doble de nitrilo y nitrilo arenado. La superficie con estructura en la palma de la mano y los dedos proporciona un excelente agarre en superficies aceitadas. Exento de DMF.

MASTER FIT OIL+. El revestimiento completo de nitrilo llega hasta la muñeca. Hace que el guante sea muy adecuado para entornos de trabajo húmedos y aceitosos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|------------------|
| Tipo de guante | Guantes multiuso |
| Talla de guante | 12 |
| Categoría de protección | Categoría II |
| Serie | MASTER FIT |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 |
| Característica de los guantes | Exento de DMF |
| Característica de los guantes | Articulación del pulgar reforzada |
| EN 388 | 4121X |
| Material de base | Nailon |
| Recubrimiento | Nitril |
| Variante de recubrimiento | Recubrimiento completo |
| Intervalo de aplicación | Precisión |
| Color | azul / negro |
| Tecnología de punto | 18G |
| Aplicación | reutilizable |
| Tipo de producto | Guantes multiuso |