



## Par de guantes de protección térmica, Talla de los guantes: UNI



### Datos de pedido

Número de pedido	094657 UNI
GTIN	4030971010599
Clase de artículo	06C

### Descripción

**Ejecución:**

Guante de protección contra el calor y resistente al corte, forrado, de punto Kevlar. **Modelo pesado.**

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

### Descripción técnica

Tipo de guante	Guantes de protección térmica
Característica de los guantes	Resistencia a las llamas nivel 4
EN 388	2541D
EN 407	4442XX
Calor por contacto hasta	500 °C
Material de base	Kevlar
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento

Color	amarillo
Aplicación	reutilizable
Longitud	350 mm
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Clase de protección frente a cortes	D
Norma	EN 407
Tipo de producto	Guantes de protección térmica