

**Mitutoyo****Proyector de medición con pantalla y objetivo PJ-PLUS, Tipo: P2010A****Datos de pedido**

Número de pedido	493513 P2010A
GTIN	4946368848211
Clase de artículo	44C

**Descripción****Ejecución:**

**Proyector de perfiles para comprobación precisa de luz de transmisión** y luz incidente de piezas de trabajo pequeñas y de tamaño medio. **Aparato universal** para utilizar en producción, en el laboratorio, en controles y en talleres de rectificado.

- **Objetivo estándar de 10 aumentos. Objetivo de 20x, 50x y 100x bajo petición.**
- **Pantalla de cruz reticular vertical, que se puede girar 315 mm con indicador angular digital incorporado, conmutable para lectura en grados o decimales.**
- **El sistema de iluminación telecéntrico garantiza una iluminación vertical y uniforme del campo visual.**
- **La luz de transmisión LED y la iluminación de luz incidente con regulación continua de la intensidad luminosa proporcionan una vida útil prolongada con bajo consumo de corriente.**
- **El diseño sin ventilador evita la penetración de impurezas en el aparato.**
- **Mesa de medición por coordenadas maciza, con ajuste rápido en ambos ejes.**
- **El indicador digital incorporado (con salida de datos) garantiza una medición fiable y sin errores.**
- **Para medición de longitudes, ángulos, curvas y radios.**

**Suministro:**

Incluye objetivo de 10 aumentos, protección antideslumbrante, tapa de cubierta y cable de red.

**Partes opcionales:**

Limpiador de cantos de corte n.º 354788.

**Nota:**

Otros accesorios especiales, como objetivos, soportes de centrado inclinables, prismas horizontales, soportes de apriete, placas de medición normalizadas adecuadas o sensores de cantos con unidad de valores de medición QM-Data 200 disponibles a petición.

## Descripción técnica

Altura	1093 mm
Peso	118 kg
Anchura	633 mm
Lectura	0,001 mm
Serie	PJ-PLUS
Ø de pantalla	315 mm
Peso máximo de la pieza de trabajo	8 kg
Rango de medición eje y	100 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Longitud	742 mm
Alcance de medición eje x	200 mm
Indicación digital	sí
Iluminación	LED
Tipo de producto	Proyector de perfiles