

**Grapadora con batería, Denominación del fabricante: M12BST****Datos de pedido**

Número de pedido	078403 M12BST
GTIN	4058546028060
Clase de artículo	03L

**Descripción****Ejecución:**

**Grapadora con batería** M12™ de alta potencia y compacta, con taco de grapa integrado y mango antideslizante. Hasta 2000 grapas de batería por carga de batería de 2,0 Ah. Seguro contra disparo involuntario.

**Idóneo para:**

Grapas tipo D con profundidad de grapado máxima de 6 a 14 mm.

**Suministro:**

Versión **sin batería, sin cargador, sin HD Box.**

**Descripción técnica**

Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	0
Suministro de energía	a batería
Tipo de mordaza adecuada	G
Quality Dress	M12BST
Tensión de batería	12 V

Profundidad de grapado máxima	14 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Tipo de producto	Grapadora

---

## Accesorios

lones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12	073814 MB12
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C