

Garant
CCGT 030102, Clase: HU7315-1


Datos de pedido

Número de pedido	268091 HU7315-1
GTIN	4062406575502
Clase de artículo	211

Descripción

CCGT 030102 HU7315-1 Clase: HU7315-1

Rompevirutas: AF

Profundidad de corte a_p : 0,05 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 300 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	AF
Profundidad de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Clase	HU7315-1
Código ISO plaquita de corte	CCGT 030102
Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	N

Recubrimiento	diamante
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	continuo
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 300 m/min
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado