

Garant**DCGT 04T002, Clase: HB7125-1**

Datos de pedido

Número de pedido	268094 HB7125-1
GTIN	4062406575922
Clase de artículo	21G

Descripción

DCGT 04T002 HB7125-1 Clase: HB7125-1
Rompevirutas: VF
Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,4 mm
Avance f: 0,03 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 150 m/min

Descripción técnica

Material de corte	MD
Clase	HB7125-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	VF
Radio angular	0,2 mm
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,4 mm
Avance f	0,03 - 0,2 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DCGT 04T002
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 150 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado