

Garant**VCGT 050102, Clase: HB7125-1**

Datos de pedido

Número de pedido	268095 HB7125-1
GTIN	4062406575953
Clase de artículo	211

Descripción

VCGT 050102 HB7125-1 Clase: HB7125-1
Rompevirutas: VF
Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,4 mm
Avance f : 0,03 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 150 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,03 - 0,2 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VCGT 050102
Clase	HB7125-1
Material de corte	MD
Aplicación principal	M
Radio angular	0,2 mm

Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 150 m/min
Rompevirutas	VF
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado