



Cinta adhesiva Heavy Duty Longitud 18 m, Tipo: B/Y



Datos de pedido

Número de pedido	964980 B/Y
GTIN	4042448574626
Clase de artículo	97M

Descripción

Ejecución:

Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva **tesa® antideslizante Heavy Duty 60954** para interiores y exteriores. Desarrollada para aplicaciones permanentes de cargas pesadas y condiciones extremas, por ejemplo, en vehículos de construcción o plataformas y rampas. Pegado seguro en la mayoría de superficies, resistente al agua salada y a las sustancias químicas, buena resistencia a la corrosión atmosférica. Las cintas adhesivas se componen de un soporte de PVC con recubrimiento de partículas extragrandes. **Propiedad antideslizante R13 (R12 para tamaño B/Y). Grosor de 1,36 mm.**

Norma:

DIN 51130.

Masa adhesiva: Acrilato

Color: negro / amarillo

Longitud: 18 m

Anchura: 50 mm

Espesor: 1,36 mm

Descripción técnica

Espesor	1,36 mm
---------	---------

resistente a altas temperaturas hasta	80 °C
Capacidad de estiramiento	35 %
Resistencia a la tracción	400 N/mm
Adherencia de acero	70 N/mm
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Aplicación	Marcación
Anchura	50 mm
Color	negro / amarillo
Particularidad	desgarrable a mano
Material de base	Lámina de PVC
Longitud	18 m
Masa adhesiva	Acrilato
Tipo de producto	Cinta de marcación en el suelo