

Remachadora de remaches ciegos neumaticohidráulica, Tipo: RAC182



Datos de pedido

Número de pedido	770513 RAC182
GTIN	8033371219216
Clase de artículo	72E

Descripción

Ejecución:

Presión de servicio 6 – 7 bar. Recipiente colector de espigas desmontable. Remachadora para remaches ciegos potente y fiable. El sistema de mordazas garantiza duraciones muy prologadas y un agarre antideslizante de las espigas de remache (sin deslizamiento por la espiga de remache). Aspiración de ajuste variable para la expulsión de la espiga de remache rota al recipiente colector.

Suministro:

Incluye boquillas (apropiadas para acero, acero fino, aluminio, cobre): 2,4; 2,4-3,4 y 4,8 mm. Boquilla (apropiada para aluminio): 6 mm. 1 frasco de aceite hidráulico de 50 ml.

Descripción técnica

Peso	1,7 kg
para remaches ciegos aluminio hasta	6 mm
Empalme de manguera	8 mm
Carrera de aparato	20,5 mm
Fuerza de remachado a 6 bar	10500 N

Ø máximo de mandril	3,5 mm
Consumo de aire por remache	5,1 l
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta	4,8 mm
Presión de servicio	6 - 7 bar
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos