



## Compresor con batería, Tipo: M18FAC



### Datos de pedido

Número de pedido	079844 M18FAC
GTIN	4058546325626
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

Compresor con batería M18 FUEL™. Con la presión de aire de 2,8 bar y un caudal efectivo de 48 l/m se pueden accionar clavadores y grapadoras convencionales. Nivel de presión acústica de tan solo 68 db(A) para trabajar en unas condiciones agradables.

#### Suministro:

Versión sin batería y sin cargador.

#### Nota:

A petición se suministran otros compresores para artesanía.

Encontrará juego inicial de batería adecuado en el n.º 073833 tam. M18HNRG12.

### Descripción técnica

Peso	14,4 kg
Consumo de potencia	0,4 kW
Presión máxima (aire)	9,31 bar
Potencia máxima de aspiración	126 l/min
Quality Dress	M18FAC

Nivel sonoro de funcionamiento	68 dB(A)
Anchura	500 mm
Potencia máxima de llenado	74 l/min
Longitud	500 mm
Altura	500 mm
Volumen depósito a presión	7,6 l
Tensión de batería	18 V
Tipo de producto	Compresor

---

## Accesorios

Juego de inicio batería High Output™ Tipo M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Batería iones Li High Output™ Tipo de batería MHB12	073811 MHB12