

Garant
Fresas angulares de MDI forma C 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 22 mm

Datos de pedido

Número de pedido	208035 22
GTIN	4045197269836
Clase de artículo	11X

Descripción
Ejecución:

 Tolerancia angular $\pm 8'$.

Nota:

Para fresar guías en la fabricación de herramientas y máquinas.

 Hasta el ataque total f_z con 50 % empuje.

Refrigeración interior: no

Número de dientes Z: 8

Número de dientes Z: 8

 Ø de cuello D_1 : 8 mm

Longitud total L: 67 mm

 Ø de mango D_s : 12 mm

 Longitud de filo L_c : 6 mm

 Avance f_z en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,043 mm

Descripción técnica

Ø de corte D_c	22 mm
Número de dientes Z	8
Ø de cuello D_1	8 mm
Avance f_z en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,043 mm
Ø de mango D_s	12 mm
Longitud total L	67 mm

Longitud de filo L _c	6 mm
Forma	C
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	DIN 1833
Tolerancia Ø nominal	js16
Dirección de aproximación	horizontal
Mango	DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior	no
Tolerancia de mango	h6
Ángulo del chaflán angular	45 grados
anillo de color	verde
Tipo de producto	Fresa mango cil.