

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 8/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260030 8/06
GTIN	4062406575731
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Desplazamiento central L ₃	5 mm
Longitud total L	100 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	10 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Ø de mango D _s	8 mm
Tamaño de placa	6 mm
Longitud de sujeción L ₂	7 mm
Código ISO Soporte	A08H SCLCR/L06
Serie	GARANT Master
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar