

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 10/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260030 10/06
GTIN	4062406575748
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	12 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Desplazamiento central L_3	6 mm
Ø de mango D_s	10 mm
Serie	GARANT Master
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud total L	125 mm
Código ISO Soporte	A10K SCLCR/L06
Tamaño de placa	6 mm
Longitud de la cabeza L_1	20 mm
Longitud de sujeción L_2	9 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar