

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 12/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260030 12/06
GTIN	4062406575755
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L ₂	11 mm
Tamaño de placa	6 mm
Ø de mango D _s	12 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Código ISO Soporte	A12L SCLCR/L06
Longitud total L	140 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Serie	GARANT Master
Desplazamiento central L ₃	7 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	14 mm
Longitud de la cabeza L ₁	24,3 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar