

**Garant****Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260030 25/12
GTIN	4062406575793
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	A25R SCLCR/L12
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	43 mm
Longitud total L	200 mm
Serie	GARANT Master
Tamaño de placa	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 9
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	27 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	23 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	13,5 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar