

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/09mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260030 16/09 |
| GTIN | 4062406575762 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Longitud de la cabeza L ₁ | 31 mm |
| Desplazamiento central L ₃ | 9 mm |
| Ø de mango D _s | 16 mm |
| Longitud total L | 180 mm |
| Ø perforación previa mínima D _{min.} | 18 mm |
| Serie | GARANT Master |
| Plaquita de corte adecuada | CC.. 09T3.. |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 8 |
| Longitud de sujeción L ₂ | 15 mm |
| Tamaño de placa | 9 mm |
| Código ISO Soporte | A16Q SCLCR/L09 |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo de boca | derecha |
| Profundidad de giro interior hasta | 3×D |
| Refrigeración interior | sí |
| Aplicación | Cilindrado interior |

Tipo de producto

Barra de mandrinar