

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260030 20/09
GTIN	4062406575779
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L ₂	18 mm
Serie	GARANT Master
Ø de mango D _s	20 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	22 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud total L	200 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Código ISO Soporte	A20R SCLCR/L09
Desplazamiento central L ₃	11 mm
Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Tamaño de placa	9 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar