

Garant
Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 8/06mm

Datos de pedido

Número de pedido	260031 8/06
GTIN	4062406573768
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	10 mm
Código ISO Soporte	A08H SCLCR/L06
Serie	GARANT Master
Desplazamiento central L_3	5 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Longitud de sujeción L_2	7 mm
Longitud de la cabeza L_1	20 mm
Longitud total L	100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	6 mm
Ø de mango D_s	8 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar