

**Garant****Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 12/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260031 12/06
GTIN	4062406576714
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	7 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Tamaño de placa	6 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	24,3 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	14 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Serie	GARANT Master
Longitud total L	140 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	11 mm
Código ISO Soporte	A12L SCLCR/L06
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar