



Lijadora angular de batería GWS, Tipo: 18V-7



Datos de pedido

Número de pedido	077120 18V-7
GTIN	3165140978637
Clase de artículo	03C

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular de batería extremadamente de alta potencia de 18 V con forma constructiva compacta.

Suministro:

Sin batería ni cargador, incluye caperuza protectora, brida de montaje, tuerca de apriete, mango adicional.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.º 073854 y n.º 073866.

Descripción técnica

Arranque suave	no
Vibraciones máximas según EN	7 m/s ²
Conexión de hombre muerto	no
Quality Dress	GWS 18V-7
Profundidad de corte máxima	34 mm
Tensión de batería	18 V
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo batería	Ion de litio

Ø máximo de muela	125 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Cantidad de baterías contenidas	0
Velocidad de giro máxima	11000 min ⁻¹
Parada kick back	no
Peso	2,3 kg
Protección contra sobrecargas	sí
Suministro de energía	a batería
Bloqueo contra re arranque	sí
Tipo de producto	Lijadoras angulares