

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 10/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260031 10/06
GTIN	4062406576707
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	6 mm
Tamaño de placa	6 mm
Serie	GARANT Master
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Longitud total L	125 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	12 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Ø de mango D _s	10 mm
Código ISO Soporte	A10K SCLCR/L06
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar