

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260031 16/09
GTIN	4062406576721
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	9 mm
Longitud total L	180 mm
Serie	GARANT Master
Ø perforación previa mínima D _{min.}	18 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Código ISO Soporte	A16Q SCLCR/L09
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Longitud de la cabeza L ₁	31 mm
Tamaño de placa	9 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar