

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 20/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260031 20/09
GTIN	4062406576738
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Serie	GARANT Master
Ø perforación previa mínima D_{\min}	22 mm
Tamaño de placa	9 mm
Longitud total L	200 mm
Desplazamiento central L_3	11 mm
Código ISO Soporte	A20R SCLCR/L09
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Ø de mango D_s	20 mm
Longitud de la cabeza L_1	36 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud de sujeción L_2	18 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar