

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260031 25/12
GTIN	4062406576752
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	12 mm
Longitud total L	200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 9
Ø perforación previa mínima D _{min.}	27 mm
Longitud de sujeción L ₂	23 mm
Longitud de la cabeza L ₁	43 mm
Ø de mango D _s	25 mm
Serie	GARANT Master
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Desplazamiento central L ₃	13,5 mm
Código ISO Soporte	A25R SCLCR/L12
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar