

**Garant****Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260336 16/07
GTIN	4062406576783
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	28 mm
Longitud total L	180 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15 mm
Tamaño de placa	7 mm
Serie	GARANT Master
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	10 mm
Código ISO Soporte	A16Q SDUCR/L07
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	19 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar