

Garant**Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita: 10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260337 10/07
GTIN	4062406576820
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Serie	GARANT Master
Desplazamiento central L ₃	7 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ø perforación previa mínima D _{min.}	13 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud total L	125 mm
Tamaño de placa	7 mm
Código ISO Soporte	A10K SDUCR/L07
Ø de mango D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar