

**Garant****Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 12/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260336 12/07
GTIN	4062406576776
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ø de mango $D_s$	12 mm
Desplazamiento central $L_3$	8 mm
Longitud total $L$	140 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de la cabeza $L_1$	25 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	15 mm
Código ISO Soporte	A12L SDUCR/L07
Tamaño de placa	7 mm
Serie	GARANT Master
Longitud de sujeción $L_2$	11 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar